


判定：○=正常 △=処理済 ×=未処理 /=今回該当なし 注1. 無印は、全型式に該当。各型式記載の項目は、記載の型式のみに該当。


①末端のDO確認

測定場所	流量(L/min)	DO値(mg/L)	水温(℃)	残塩(mg/L)
管理棟	85	0.73	20.3	0.82



防食効果判定
 良・否
 建物全体において十分な防食・延命効果が得られています。
 脱気性能が低下しています。脱気膜の交換が必要です。

7	封水用フィルタ交換 (WS)	有・無	
8	封水補水状況の確認 (WS)	良・否	
9	モジュール破損	真空ラインへの水漏れ	良・否
	真空チャッキ	真空チャッキ逆流なし	良・否
10	到達真空度 (kPa)	下表参照	3.6
	真空保持度 (kPa)	真空度低下3kPa以下	0
	手動真空度測定 (kPa)	下表参照 (WP)	—



②運転状況確認(各種データ確認)

モード	項目	基準・表示	判定・設定値
モニタ	現在日時	合っていること	良・否
	運転積算時間 (hr)	ウンテンセキサン	36288
運転設定	装置運転時間	: ~ :	6:00~9:00
	(標準6:00~24:00)	: ~ :	: ~ :
停電履歴	最新(発生日時)	P:S1 (WP)	—
	最新(解除日時)	P:E1 (WP)	—
警報	アラーム履歴 (前回点検後発生分)	1.	
		2.	前回の点検後発生なし
		3.	

③警報機能の確認(年1回)

No	項目	判定
1	循環ポンプ過電流	良・否
2	真空ポンプ過電流	良・否
3	封水循環ポンプ過電流	良・否
4	主制御用漏電遮断器	良・否
5	封水水位センサ動作確認 (WX/WJ/WP)	良・否
6	凍結防止運転 (WPは寒冷地仕様のみ)	良・否
7	原水圧力監視運転 (WS)	良・否
8	凍結防止運転作動確認 (寒冷地仕様(OP))	良・否

④周辺・各機器確認

No	項目	基準	判定
1	配管・保温材	傷・水漏れ等無し	良・否
2	ケーシング	傷・歪み無し	良・否
3	ポンプ類	異音・メカ漏れ無し	良・否
4	配管・ホース	傷・水漏れ等無し	良・否

処理水	流量(L/min)	DO値(mg/L)	水温(℃)	残塩(mg/L)
正通水	85	0.77	19.5	
逆通水	85	0.78	19.5	

④フィルタ掃除・交換/リバースバルブ確認

No	項目	判定・測定値	
1	処理水流量(フィルタ交換・清掃前) (L/min)	80	
	循環流量調節弁 (バルブ開度: D)	流量調整の可否	良・否
		外観(水漏れの兆候)	有・無
	内部の経年劣化	有・無	
2	フィルタ新品時からの差圧上昇値(kPa) (WX/WP)	4	
3	経過時間率(%) (WX/WP)		
4	フィルタの清掃・交換	有・無	
5	リバースバルブ通水方向切り替え (WS/WX/WJ)	有・否	


④ケーシングの固定・施錠状況確認

No	項目	判定
1	ケーシング前扉の固定・施錠状況	良・否
2	ケーシング固定状況	良・否
3	確認窓の固定状況 (6000/20TWX/TWP)	良・否

⑤封水ライン・モジュール・真空ライン確認

No	項目	判定・測定値	
1	封水循環流量の確認(L/min)	7.0	
	封水循環流量調節弁 (バルブ開度: C)	流量調整の可否	良・否
		外観(水漏れの兆候)	有・無
	内部の経年劣化	有・無	
2	封水排水の確認	良・否	
3	封水タンク内汚れ状況	良・否	
4	ボールタップ作動状況 (WX/WJ/WP)	良・否	
5	封水水位センサ取付状況	良・否	
6	封水循環ライン逆止弁の漏れ (WX/WJ/WP)	良・否	

異常のある箇所に○



内部構造図 (BLD-1000~5000WP型) (機種により多少異なります。) 上図の番号は点検箇所の代表的な部分を示します。

①保管(顧客ファイル)用